

Plastično crevo PUN-H-2X0,4-RT

Broj dela: 133040

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	2 mm
radijus skretanja od značaja za protok	8 mm
Unutrašnji prečnik	1.2 mm
Min. radijus skretanja	5 mm
Napomena o korišćenju	TPE-U Ether bazirano
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.0024 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 2 mm
Boja	crveno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-U(PU)