

Utični kolenasti priključak NPQP-L-R18-Q8-FD-P10

Broj dela: 133055

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Veličina konstrukcije | Standard |
| Nominalna širina | 4.7 mm |
| Oblik | L-oblik |
| Veličina posude | 10 |
| Dizajn | Push-Pull princip |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.95 bar...10 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguć pogon sa podmazivanjem |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Pogodnost za prehrambene proizvode | vidi dodatne informacije o materijalima |
| Temperatura okruženja | -20 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 7 g |
| Vrsta pričvršćenja | Spoljašnji imbus SW14 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | PP |
| Materijal steznog segmenta creva | visokolegirani čelik, nerđajući |