

# Utični kolenasti priključak NPQP-L-R18-Q8-FD

Broj dela: 133161

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                            | Standard                                                                |
| Nominalna širina                                 | 4.7 mm                                                                  |
| Oblik                                            | L-oblik                                                                 |
| Veličina posude                                  | 1                                                                       |
| Dizajn                                           | Push-Pull princip                                                       |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar<br>-13.775 psi...65.25 psi |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi       |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju            | Moguć pogon sa podmazivanjem                                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK        | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                                   |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-Zona III                                                      |
| Pogodnost za prehrambene proizvode               | vidi dodatne informacije o materijalima                                 |
| Temperatura okruženja                            | -20 °C...60 °C                                                          |
| Težina proizvoda                                 | 7 g                                                                     |
| Vrsta pričvršćenja                               | Spoljašnji imbus SW14                                                   |
| Pneumatski priključak 1                          | Spoljašnji navoj R1/8                                                   |
| Pneumatski priključak: 2                         | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                          |
| Boja otpuštajućeg prstena                        | transparentan beo                                                       |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                          |
| Materijal kućišta                                | PP                                                                      |
| Materijal steznog segmenta creva                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                         |