


# Kočni otpornik CACR-KL2-33-W2400

Broj dela: 1336619

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                | Vrednost                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                         | 600                                               |
| Ugradni položaj                               | slobodna konvekcija<br>vertikalno                 |
| Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V | 21600 Ws                                          |
| Impulsna energija kočnog otpornika pri 780 V  | 21600 Ws                                          |
| Kapacitet pr 35% ED i na 20°C                 | 3600 W                                            |
| Nominalna snaga kočionog otpornika            | 1440 W                                            |
| Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V   | 1440 W                                            |
| Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V   | 1440 W                                            |
| Vrednost otpora                               | 33 Ω                                              |
| Dozvola                                       | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)        |
| LABS usklađenost                              | VDMA24364-Zona III                                |
| Vrsta zaštite                                 | IP65                                              |
| Temperatura okruženja                         | 0 °C...50 °C                                      |
| Težina proizvoda                              | 8000 g                                            |
| Vrsta pričvršćenja                            | sa prolaznim otvorom<br>sa priborom<br>po izboru: |
| Napomena o materijalu                         | RoHS-usaglašen                                    |