

Klinasto vratilo EAMB-24-9-15X21-16X20

Broj dela: 1344642

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	15 mm
Prihvatni prečnik 2	16 mm
Veličina konstrukcije	80
Nominalna dužina	21 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	3.1 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	29 Nm
Težina proizvoda	72 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen