

# Clamping sleeve EAMH-110-25-C34-P

Broj dela: 1354107

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Veličina konstrukcije      | 110                    |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja         | 5000 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C         |
| Momenat inercije           | 25.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Težina proizvoda           | 170 g                  |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |