

Senzorska šina DASP-G3-41-C-U

Broj dela: 1355307

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	41
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Senzorska šina
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	5 g
Vrsta pričvršćenja	pričvršćeno na hvataljku
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal profila	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući