

# Konektor sa više izlaza

## KM-22-B

Broj dela: 13694

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                        | Vrednost                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                      | 4 mm                                                                                                  |
| Veličina posude                       | 1                                                                                                     |
| Radni pritisak                        | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi                                    |
| Radni medij                           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                     |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                        |
| LABS usklađenost                      | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| Temperatura medija                    | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Temperatura okruženja                 | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Maks. priključka                      | 22                                                                                                    |
| Pneumatski priključak                 | za crevo sa spoljašnjim Ø 3 mm<br>za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm<br>za spoljačni prečnik creva Ø 6 mm |
| Napomena o materijalu                 | RoHS-usaglašen                                                                                        |