

# Vakuum sisaljka VASB-55-1/4-PUR-B

Broj dela: 1396063

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom | 20 mm                                                          |
| Nominalna širina                                     | 4 mm                                                           |
| Prečnik usisivača                                    | 55 mm                                                          |
| Zapremina usisivača                                  | 30.4 cm <sup>3</sup>                                           |
| Efikasni prečnik usisa                               | 44.7 mm                                                        |
| Priključni položaj                                   | gore                                                           |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                    |
| Oblik sisaljke                                       | okrugla membranska brtva 1,5-struka                            |
| Radni pritisak                                       | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                             | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Radni medij                                          | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 2 - umerena izloženost koroziji                                |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Temperatura okruženja                                | -20 °C...60 °C                                                 |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku      | 110 N                                                          |
| Težina proizvoda                                     | 39 g                                                           |
| Vrsta pričvršćenja                                   | preko vakuumskog priključak                                    |
| Vakuumski priključak                                 | G1/4                                                           |
| Boja                                                 | plavo                                                          |
| Tvrdoća po Šoru                                      | 60 +/- 5                                                       |
| Materijal navojnog rukavca                           | Cink liven pod pritiskom                                       |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                 |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom            | PUR                                                            |