

Vakuum sisaljka VAS-8-M5-PUR-B

Broj dela: 1396086

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom	0.9 mm
Nominalna širina	2 mm
Prečnik usisivača	8 mm
Zapremina usisivača	0.095 cm ³
Efikasni prečnik usisa	7.1 mm
Priključni položaj	gore
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik sisaljke	okruglo pljosnato
Radni pritisak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominalni radni pritisak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku	2.8 N
Težina proizvoda	4 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumskog priključak
Vakuumski priključak	M5
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	60 +/- 5
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vakuum hvataljke sa priključkom	PUR