

Pojedinačna ventilska baza NAS-1/2-NPT-3A

Broj dela: 13995

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	35.5 mm
Radni pritisak	16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak: 2	NPT1/2-14
Pneumatski priključak: 4	NPT1/2-14