

Podnožna ploča baterije ventila NAV-1/2-NPT-3C

Broj dela: 13999

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	190 mm
Radni pritisak	16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	NPT1/8-27
Priključak za upravljački vazduh 14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak: 2	NPT1/2-14
Pneumatski priključak: 4	NPT1/2-14