

**Utičnica
MSSD-E**
Broj dela: 14098

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	8 g
Električni priključak 1	Limenka pod uglom, četvorougona konstrukcija, 3-polan, forma C
Električni priključak 2	Stega sa vijkom
Opseg radnog pritiska DC	0 V...300 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	6 A
Kablovski konektor	Pg7
Prečnik kabla	6 mm...8 mm
Poprečni presek priključka	0.75 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Stepen zaprljanja	3
Materijal kućišta	PA-ojačan
Boja kućišta	crno
Radni materijal zaptivki	NBR