


# Kabl motora NEBM-SM12G8-E- -Q5-LE6

Broj dela: 1449605

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Osnovna oznaka                                             | bez nosača natpisa                    |
| Električni priključak 1, funkcija                          | Strana uređaja u polju                |
| Električni priključak 1, konstrukcija                      | okrugli                               |
| Električni priključak 1, vrsta priključka                  | Priključak                            |
| Električni priključak 1, izlaz kablova                     | ravno                                 |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja            | M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101 |
| Električni priključak 1, broj polova/žica                  | 8                                     |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile               | 6                                     |
| Električni priključak 2, funkcija                          | Strana upravljanja                    |
| Električni priključak 2, vrsta priključka                  | Kabl sa utičnicom                     |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja            | otvoreni kraj                         |
| Električni priključak 2, broj polova/žila                  | 6                                     |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile               | 6                                     |
| Opseg radnog pritiska DC                                   | 0 V...72 V                            |
| Nominalni radni napon DC                                   | 24 V                                  |
| Zaštita                                                    | da                                    |
| Dužina kabla                                               | 1 m...25 m                            |
| Karakteristika voda                                        | pogodno za energetske lance           |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova               | 62 mm                                 |
| Prečnik kabla                                              | 6.2 mm                                |
| Struktura kabla                                            | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>              |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.34 mm <sup>2</sup>                  |
| Završeci žica                                              | Završetak žice                        |
| Vrsta zaštite                                              | IP65                                  |
| Napomena o vrsti zaštite                                   | u montiranom stanju                   |
| Temperatura okruženja                                      | -40 °C...80 °C                        |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C                         |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS               |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima               |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                        |

| Karakteristika         | Vrednost       |
|------------------------|----------------|
| Napomena o materialu   | RoHS-usaglašen |
| Materijal plašta kabla | TPE-U(PUR)     |
| Boja plašta kabla      | sívo           |