

Spojnica
EAMC-20-30-6-10
Broj dela: 1451964

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	6 mm
Prihvatni prečnik 2	10 mm
Veličina konstrukcije	20
Nominalna dužina	30 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	9000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	1.06 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	2.3 Nm
Težina proizvoda	20 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen