


Aksijalni komplet EAMM-A-E32-67A

Broj artikla: 1454246

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	7,5 Nm
Težina proizvoda	380 g
Interface code, actuator	E32
Interface code, motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS komfornost