


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-N48-60H

Broj dela: 1456618

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	53.1 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	14.5 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	470 g
Kod interfejsa aktuatora	N48
Kod interfejsa motora ln	60H
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen