

**Brojač
PZA-A-B**
Broj dela: 14992

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	mehanički brojač procesa sa pneumatskim pogonom
Način vraćanja u prethodni položaj	Ručni taster ili pneumatski signal
Prikaz	6znamenkasti
Pad pritiska na pogonu	$0,2 \pm 0,1$ bar
Resetovanje pada pritiska	$0,15 \pm 0,1$ bar
Pritisak reagovanja pogona	$0,6 \pm 0,2$ bar
Resetovanje pritiska reagovanja	$0,6 \pm 0,2$ bar
Radni pritisak	2 bar...8 bar
Minimalni pritisak za vraćanje u prethodni položaj	2 bar
Minimalno trajanje impulsa pogona	10 ms
Minimalno trajanje impulsa za resetovanje	180 ms
Minimalno trajanje pauze, pogon	15 ms
Maks. trajanje pauze vraćanja u prethodni položaj	50 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	155 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M5
Materijal kućišta	ABS