


Senzor položaja SMEO-4U-K-LED 230

Broj dela: 150011

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	okrugli
Odgovara standardu	DIN EN 60947-5-2
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Princip merenja	magnetni Reed
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Preciznost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	bipolarno sa kontaktima bez funkcije LED indikatora
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	2 ms
Vreme isključivanja	0.05 ms
Maks. uključna frekvencija	500 Hz
Maks. izlazna struja AC	250 mA
Maks. izlazna struja DC	120 mA
Maks. uklopno vreme AC	10 VA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Pad napona	4.5 V
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	12 V...250 V
Opseg radnog pritiska DC	12 V...250 V
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	2
Smer izvoda priključka	uzdužno
Dužina kabla	2.5 m

Karakteristika	Vrednost
Materijal plašta kabla	PVC
Vrsta pričvrščenja	sa priborom
Obrtni moment pritezanja	0.8 Nm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	70 g
Materijal kučišta	PET TPE-O
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Vrsta zaštite	IP67
Otpornost na udarni napon	4 kV
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Stepen zaprljanja	3