

Tajmer PZVT-30-SEC

Broj dela: 150238

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	mehanički brojač procesa sa pneumatskim pogonom
Isključni priključak	0.1 bar
Radni pritisak	2 bar...6 bar
Uključni priključak	1.6 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	50 l/min
Podesivo vreme kašnjenja	2 s...30 s
Preciznost podešavanja	± 0,6 s
Trajanje pauze za vraćanje u prethodni položaj	200 ms
Preciznost ponavljanja podešavanja vremena	± 0,3 s
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaštite	IP54 sa zaštitnom kapicom i okvirom panela prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	45 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu
Pneumatski priključak	Unutrašnji navoj M5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	ABS