


Stezni modul EV-20-4

Broj dela: 150683

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	4 mm
Zatezna površina	Ø 20
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...40 °C
Težina proizvoda	19 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	M3
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal membrane	TPE-U(PU)