


Senzor položaja SME-1-S-LED-24-B

Broj dela: 150851

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	Blok konstrukcija
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Merna veličina	Pozicija
Princip merenja	magnetni Reed
Temperatura okruženja	-20 °C...70 °C
Preciznost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	bipolarno sa kontaktima
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	0.5 ms
Maks. izlazna struja	1 A
Maks. uklopno vreme AC	27 VA
Maks. uklopna snaga DC	27 W
Otpornost na kratki spoj	ne
Otpornost na preopterećenje	ne postoji
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	12 V...27 V
Opseg radnog pritiska DC	12 V...27 V
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač Pričvršćivanje zavrtanjima nerotirajuće
Električna veza 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa zaustavnim osiguračem Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim
Smer izvoda priključka	uzdužno
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Ugradni položaj	Proizvoljan

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	45 g
Boja kućišta	crno
Materijal kućišta	Epoksidna smola PET Čelik Pocinkovani čelik Cink liven pod pritiskom
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP67
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L