

Kompenzator dužine VAL-1/4-20

Broj dela: 151211

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Kompenzacija visine držača vakuum hvataljke	20 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Priključak vakuma gore
Radni pritisak	-0.95 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Proizvod je u skladu sa Festovom internom definicijom proizvoda za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovane površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	118 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem M26x1,5
Pričvršćenje usisnika	G 1/4
Vakuumski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum
Materijal držača	Aluminijum POM visokolegirani čelik, nerđajući