


Senzor položaja SMEO-4U-S-LED-24 B

Broj dela: 151526

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	okrugli
Dozvola	RCM oznaka
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
Princip merenja	magnetni Reed
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Preciznost ponavljanja	0.2 mm
Uklopni izlaz	bipolarno sa kontaktima
Funkcija uklopnog elementa	Zatvarač
Vreme uključivanja	0.5 ms
Vreme isključivanja	0.03 ms
Maks. uključna frekvencija	800 Hz
Maks. izlazna struja	500 mA
Maks. uklopna snaga DC	10 W
Induktivno zaštitno prebacivanje	prilagođen za MZ, MY, ME kalemове
Otpornost na kratki spoj	ne
Opseg radnog pritiska DC	12 V...27 V
Preostala valovitost	10 %
Zaštita od zamene polova	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Zaustavni osigurač Pričvršćivanje zavrtanjima nerotirajuće
Električna veza 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilno sa zaustavnim osiguračem Kompatibilno sa blokadom vijka okretnim
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	6 g
Materijal kućišta	PET

Karakteristika	Vrednost
Prikaz uklopnog stanja	LED žuti
Vrsta zaštite	IP67
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L