


Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/4-NPT-B

Broj dela: 151547

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja izduvnog vazduha sa nepovratnom funkcijom
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj 1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	Spoljašnji navoj 1/4 NPT
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	610 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	450 l/min...820 l/min
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0,3 bar...10 bar
Normalni protok u smeru prigušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1200 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Nominalna širina	6 mm
Maks. obrtni momenat pritezanja	11 Nm
Materijal navojnog rukavca	Aluminijumska legura za obradu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing
Materijal zakretnog priključka	Cink liven pod pritiskom