

## Priključak kolenasti LJK-M5-I/I

Broj dela: 151783

**FESTO**



### Tehnički list

| Karakteristika        | Vrednost                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Ugradni položaj       | Proizvoljan                                       |
| Radni pritisak        | -0.95 bar...8 bar                                 |
| Radni medij           | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:::-] |
| LABS usklađenost      | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C                                    |
| Težina proizvoda      | 20 g                                              |
| Pričvršćenje usisnika | M5                                                |
| Vakuumski priključak  | M5                                                |