


Linearni pogon DGO-40- -PPV-A-B

Broj dela: 15226

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	10 mm...4000 mm
Prečnik klipa	40 mm
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Ugradni položaj	Proizvoljan
Princip zahvatanja	spojeno mehaničkim silama (magnet)
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Radni pritisak	1.3 bar...7 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	23 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	754 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	754 N
Dodatak pokretnoj masi za 10 mm hoda	8 g
Osnovna težina kod hoda od 0 mm	3920 g
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal poklopca	Aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal kućišta	visokolegirani čelik