


Linearni pogon DGO-1/2"- -P-A-B

Broj dela: 15227

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.04 inč...157 inč
Prečnik klipa	1/2"
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Vođenje	Klizno vođenje
Radni pritisak	2 bar...7 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače	68 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	68 N
Pneumatski priključak	10-32 UNF-2B