


Linearni pogon DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B

Broj dela: 15231

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	0.04 inč...157 inč
Prečnik klipa	1 1/4 "
Prigušenje	pneumatsko prigušivanje obostrano, podesivo
Vođenje	Klizno vođenje
Princip zahvatanja	spojeno mehaničkim silama (magnet)
Radni pritisak	1.4 bar...7 bar
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	20 mm
Pneumatski priključak	1/8 NPT