


# Vakuum sisaljka VASB-125-3/8-NBR

Broj dela: 152609

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                | 7 mm                                                           |
| Prečnik usisivača                               | 125 mm                                                         |
| Efikasni prečnik usisa                          | 125 mm                                                         |
| Priključni položaj                              | gore                                                           |
| Oblik sisaljke                                  | okrugla membranska brtva 1,5-struka                            |
| Radni pritisak                                  | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                        | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Radni medij                                     | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Temperatura okruženja                           | -20 °C...80 °C                                                 |
| Sila kidanja na vakuumu od 70 %                 | 606 N                                                          |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku | 606 N                                                          |
| Pričvrсни navoj                                 | G3/8                                                           |
| Pričvršćenje usisnika                           | G3/8                                                           |
| Vakuumski priključak                            | G3/8                                                           |
| Boja                                            | crno                                                           |
| Tvrdoća po Šoru                                 | 60 +/- 5                                                       |
| Materijal navojnog rukavca                      | Cink liven pod pritiskom                                       |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen                                                 |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom       | NBR                                                            |