

Podnožna ploča baterije ventila sa 90° konekcijama NAVW-1/4-1-ISO

Broj dela: 152789

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Odgovara standardu	ISO 5599-1
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1 mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [-:::2]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	320 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak za upravljački vazduh 12/14	G1/8
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 12	G1/8
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 14	G1/8
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/8
Priključak za upravljački vazduh 14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak: 4	G1/4
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom