

Podnožna ploča baterije ventila sa 90° konekcijama NAVW-1/2-NPT-3

Broj dela: 152794

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	190 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Estersko ulje < 0,1 mg/m ³ , prema ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...80 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak za upravljački vazduh 12/14	1/8 NPT
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 12	1/8 NPT
Priključak pomoćnog upravljačkog vazduha 14	1/8 NPT
Priključak upravljačkog vazduha 12	1/8 NPT
Priključak za upravljački vazduh 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 2	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 4	1/2 NPT
Materijal priključne ploče	Aluminijum liven pod pritiskom