

Odvod kondenzata WA-2

Broj dela: 152810

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	mehanički
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Ručna pomoćna aktivacija	impulsno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Dizajn	eksterno mehaničko potpuno automatsko
Merna veličina	Nivo napunjenosti
Funkcija ventila	2/2 otvoreno monostabilno
Radni pritisak	1.5 bar...14 bar
Radni medij	Voda
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	92 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Priključak za odvod kondenzata	PK-4
Pneumatski priključak	M9
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada