

# Utični priključak QS-3/8-10

Broj dela: 153008

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                     | Vrednost                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                              | Standard                                                                    |
| Nominalna širina                                   | 9 mm                                                                        |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                    | Premaz                                                                      |
| Ugradni položaj                                    | Proizvoljan                                                                 |
| Oblik                                              | ravni oblik                                                                 |
| Veličina posude                                    | 10                                                                          |
| Dizajn                                             | Push-Pull princip                                                           |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi           |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature   | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi         |
| Napomena o radnom pritisku                         | Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C                                          |
| Radni medij                                        | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tečna, bez leda) |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju              | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK          | 1 - mala izloženost koroziji                                                |
| LABS usklađenost                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14 | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                   |
| Temperatura okruženja                              | -10 °C...80 °C                                                              |
| Težina proizvoda                                   | 24 g                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                 | Spoljašnji imbus SW17                                                       |
| Pneumatski priključak 1                            | Spoljašnji navoj R3/8                                                       |
| Pneumatski priključak: 2                           | za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm                                             |
| Boja otpuštajućeg prstena                          | plavo                                                                       |
| Napomena o materijalu                              | RoHS-usaglašen                                                              |
| Materijal kućišta                                  | Mesing, niklovani                                                           |
| Materijal otpuštajućeg prstena                     | POM                                                                         |
| Materijal crevne zaptivke                          | NBR                                                                         |
| Materijal steznog segmenta creva                   | visokolegirani čelik, nerđajući                                             |