

Kuglasti ventil QH-QS-4

Broj dela: 153483

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak: 2	QS-4
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	148 l/min
Nominalna širina	2.5 mm
Radni pritisak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	PBTP
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Princip zaptivanja	meko
Dizajn	Kuglasti ventil
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	12 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen