

Regulator diferencijalnog pritiska LRL-3/8-QS-12

Broj dela: 153508

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija regulatora	Konstantan diferencijalni pritisak sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	QS-12
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem
Nominalni protok otvoren	518 l/min
Opseg regulisanja pritiska	2 bar...6 bar
Ulazni pritisak 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	PBT ojačan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zaštita od aktiviranja	Pritezanje kontranavrtkom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	direktno upravljani ventil za regulaciju klipa sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom
Nominalni protok zatvoren	423 l/min
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	73 g
Materijal navojnog rukavca	Niklovani mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navojne zaptivke	PTFE