


Zatvarajući ventil HE-3-1/8-QS-3/16-U

Broj dela: 153985

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 bistabilni
Izbor dodatne funkcije	sa funkcijom izduvnog vazduha
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak: 2	QS-3/16
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora Direktno pričvršćenje preko navoja po izboru:
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	185.4 l/min
Nominalna širina	2.5 mm
Radni pritisak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Materijal kućišta	PBT ojačan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa za čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	30 g
Pneumatski priključak 3	nije registrovano
Materijal navojnog rukavca	Niklovaní mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR

