

Senzorski komplet DASI-Q11-40-A-KT

Broj dela: 1550027

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
za klip Ø	Ø40
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	485 g
Vrsta pričvršćenja	čvrsto zašrafljeno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano