


Priključak nasadni za crevo N-1/8-P-6-MS

Broj dela: 15630

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	4.5 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	Zaptivni prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	5 Nm
Težina proizvoda	9 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2	za crevo unutrašnji Ø 6 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Mesing