

Prirubnička montaža FUA-40

Broj dela: 157303

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	449 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal vijaka	Čelik pocinkovano