


Zakretna prirubnica SUA-25

Broj dela: 157321

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	25
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	45 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal osovinice	Pocinkovani čelik
Materijal rukavca	Čelična opruga
Materijal ležišta	Plastika
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal osigurača	Čelična opruga
Materijal vratila	Čelik sa zaštitnom navlakom