

Zakretna priрубnica SUA-100

Broj dela: 157327

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	1285 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal pričvršćenja	Aluminijumska legura za obrada
Materijal osoviniце	Pocinkovani čelik
Materijal rukavca	Čelična opruga
Materijal ležišta	Plastika
Materijal diska	Pocinkovani čelik
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik
Materijal osigurača	Pocinkovani čelik
Materijal vratila	Čelik sa zaštitnom navlakom