

Tester senzora SM-TEST-1

Broj dela: 158481

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Opseg radnog pritiska DC	12 V...20 V
Napajanje	Dve blok baterije od 9 V
Prikaz spremnosti za rad	LED zeleni
Vrsta zaštite	IP20
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L