

Okrugli cilindar EG-4-15-PK-2

Broj dela: 15887

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	15 mm
Prečnik klipa	4 mm
Prigušenje	bez prigušenja
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Klip Klipnjača Kučište cilindra
Prepoznavanje položaja	bez
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	3.5 bar...7 bar
Funkcija	potiskujući sa jednostrukim dejstvom
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače	4.9 N
Teoretska min. povratna sila opruge	1.8 N
Teoretska maks. povatna sila opruge	2.6 N
Težina proizvoda	5 g
Vrsta pričvršćenja	sa osiguravajućom navrtkom
Pneumatski priključak	PK-2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	visokolegirani čelik
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal komore cilindra	Mesing, niklovani