


# Priključni kabl SIM-M8-4GD-5-PU

Broj dela: 158961

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovara standardu                                         | EN 61076-2-104<br>EN 61984                                                                                                                              |
| Električni priključak                                      | 4-polni/4-žičani<br>Ravna limenka / otvoreni kraj<br>M8x1 / -                                                                                           |
| Opseg radnog pritiska DC                                   | 0 V...30 V                                                                                                                                              |
| Napomena o opsegu radnog pritiska AC                       | 0 V...30 V                                                                                                                                              |
| Opterećenje struje pri 40 °C                               | 4 A                                                                                                                                                     |
| Otpornost na udarni napon                                  | 0.8 kV                                                                                                                                                  |
| Dužina kabla                                               | 5 m                                                                                                                                                     |
| Karakteristika voda                                        | Standardno                                                                                                                                              |
| Uslovi provere voda                                        | Otpornost na naizmenično savijanje: prema Festo standardu<br>Uslovi provere na zahtev<br>Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 75 mm |
| Prečnik kabla                                              | 4.5 mm                                                                                                                                                  |
| Struktura kabla                                            | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Nominalni poprečni presek voda                             | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Kod boje za izolaciju žice                                 | plavo<br>braon<br>crno<br>belo                                                                                                                          |
| Vrsta zaštite                                              | IP65<br>IP68                                                                                                                                            |
| Temperatura okruženja                                      | -25 °C...80 °C                                                                                                                                          |
| Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova | -5 °C...80 °C                                                                                                                                           |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema EU direktivi RoHS                                                                                                                                 |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                    | prema UK RoHS propisima                                                                                                                                 |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                          |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen<br>bez halogena<br>bez fosforne kiseline                                                                                                 |
| Stepen zaprljanja                                          | 3                                                                                                                                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                                         |

| Karakteristika                | Vrednost          |
|-------------------------------|-------------------|
| Materijal plašta kabla        | TPE-U(PU)         |
| Boja plašta kabla             | sivo              |
| Materijal kućišta             | TPE-U(PU)         |
| Boja kućišta                  | crno              |
| Materijal zatvarajuće navrtke | Niklovani mesing  |
| Radni materijal zaptivki      | NBR               |
| Materijal utičnih kontakata   | Mesing, pozlaćeni |
| Materijal izolacionog omotača | PP                |