


Prigušno-nepovratni ventil GR-M3

Broj dela: 15899

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	M3
Pneumatski priključak: 2	M3
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom po izboru:
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	29.5 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	26 l/min...27.5 l/min
Radni pritisak	0.3 bar...8 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2.5 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal regulacionog zavrtnja	Mesing