


Presostat PEV-1/4-A-SW27

Broj dela: 159259

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za električna pogonska sredstva
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatski-električni pretvarač pritiska
Opseg merena pritiska	1 bar...10 bar
Radni pritisak	1 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Temperatura medija	-20 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...100 °C
Funkcija uklopnog elementa	Izmenjivač
Maks. uključna frekvencija	3 Hz
Maks. napon uklopnog izlaza AC	250 V
Maks. napon uklopnog izlaza DC	250 V
Maks. izlazna struja	4000 mA
Opseg radnog pritiska DC	12 V...250 V
Električni priključak	4-polni Priključak
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	138 g
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik
Materijal membrane	NBR
Opseg podešavanja graničnih vrednosti	1 bar...10 bar
Vrsta zaštite	IP65
LABS uskladenost	VDMA24364-B1/B2-L