


# Plastično crevo PUN-3X0,5-BL

Broj dela: 159660

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoljašni prečnik                                | 3 mm                                                                                                                                                                                           |
| radijus skretanja od značaja za protok           | 12 mm                                                                                                                                                                                          |
| Unutrašnji prečnik                               | 2.1 mm                                                                                                                                                                                         |
| Min. radijus skretanja                           | 9 mm                                                                                                                                                                                           |
| Napomena o korišćenju                            | TPE-U Eser bazirano<br>Plastično crevo sme da dođe u kontakt sa kablovima samo ako njegova košuljica ne sadrži ester fosforne kiseline. U suprotnom može doći do oštećivanja plastičnog creva. |
| Karakteristike creva                             | pogodno za energetske lance                                                                                                                                                                    |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                                                                                                                           |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                                                                              |
| Dozvola                                          | TÜV                                                                                                                                                                                            |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0506 00                                                                                                                                                                               |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                                              |
| Protivpožarna provera materijala                 | UL94 HB                                                                                                                                                                                        |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                                                 |
| Težina proizvoda prema dužini                    | 0.0044 kg/m                                                                                                                                                                                    |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 3 mm<br>za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 2 mm                                                                                                     |
| Boja                                             | plavo                                                                                                                                                                                          |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                      |
| Napomena o materijalu                            | RoHS-usaglašen                                                                                                                                                                                 |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                      |