


Enkoder kabl NEBM-M12G8-E-15-S1G9-V3

Broj dela: 1599107

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj polova/žica	8
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 2, broj polova/žila	9
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	8
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...30 V
Nominalni radni napon AC	24 V
Zaštita	da
Dužina kabla	15 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	100 mm
Prečnik kabla	8.2 mm
Struktura kabla	3 x (2 x 0,14 mm ²) + 2 x (0,5 mm ²)
Nominalni poprečni presek voda	0.14 mm ² 0.5 mm ²
Vrsta zaštite	IP65
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okruženja	-50 °C...80 °C

Karakteristika	Vrednost
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-40 °C...75 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sivo