

# Amortizer YSR-32-60-C

Broj dela: 160274

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                                                      | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                               | 32                                      |
| Hod                                                                 | 60 mm                                   |
| Prigušenje                                                          | samopodešavajući                        |
| Ugradni položaj                                                     | Proizvoljan                             |
| Prepoznavanje položaja                                              | bez                                     |
| Maks. brzina udara                                                  | 3 m/s                                   |
| Vreme resetovanja na sobnoj temperaturi                             | 0.5 s                                   |
| Vreme vraćanja u prethodni položaj pri min. temperaturi u okruženju | 1 s                                     |
| Funkcija                                                            | potiskujući<br>sa jednostrukim dejstvom |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                           | 2 - umerena izloženost koroziji         |
| LABS usklađenost                                                    | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura okruženja                                               | -10 °C...80 °C                          |
| Dužina prigušivanja                                                 | 60 mm                                   |
| Maks. pričvrсна sila                                                | 6000 N                                  |
| Maks. potrošnja energije po hodu                                    | 380 J                                   |
| Maks. potrošnja energije po satu                                    | 220000 J                                |
| Maks. preostala energija                                            | 2 J                                     |
| Sila vraćanja u prethodni položaj                                   | 20 N                                    |
| Min. sila umetanja                                                  | 160 N                                   |
| Težina proizvoda                                                    | 1220 g                                  |
| Opseg mase                                                          | 400 kg                                  |
| Vrsta pričvršćenja                                                  | sa osiguravajućom navrtkom              |
| Napomena o materijalu                                               | RoHS-usaglašen                          |
| Radni materijal zaptivki                                            | NBR                                     |
| Materijal kućišta                                                   | Pocinkovani čelik                       |
| Materijal klipnjače                                                 | visokolegirani čelik                    |